


**Garant****Įpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, HB9140, įpjovos plotis w: 4mm**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	275024 4
GTIN	4062406378424
Produktų klasė	21H

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

### Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Įpjovos plotis w	4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		