


Garant**Įpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, HB9140, įpjovos plotis w: 5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	275024 5
GTIN	4062406378448
Produktų klasė	21H

Aprašymas

Paskirtis:

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Ašmenys	HM
Įpjovos plotis w	5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		