

Garant**Įpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, HU9310, įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275027 6
GTIN	4062406378561
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

Danga	be dangos
Įpjovos plotis w	6 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,17 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		