

**Garant****Įpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, HU9310, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275027 3
GTIN	4062406378509
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Įpjovos plotis w	3 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		