

Garant

Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus galiniams grioveliams, dešinin., Ø ribos, įpjova D1 / D2: 144/200mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274079 144/200
GTIN	4062406376802
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	120 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	144 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	200 mm
Paskirtis	dešinin.
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	8 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

