

Garant**Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 334/999mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274082 334/999
GTIN	4062406378677
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveiui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveiui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	334 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	999 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	120 mm
Paskirtis	kairinis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	8 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

