

Garant**Įpjovimo plokštelė Sferinė, HB9140, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275042 4
GTIN	4062406378714
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		