

Garant**Įpjovimo plokštelė Sferinė, HB9140, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 275045 4 |
| GTIN | 4062406378769 |
| Produktų klasė | 21H |

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,12 mm/aps, |
| Įpjovos plotis w | 4 mm |
| Įpjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB9140 |
| Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |