

Garant**Įpjovimo plokštelė Sferinė, HB9140, Įpjovos plotis w: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275045 5
GTIN	4062406378776
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Įpjovos plotis w	5 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		