

**Garant****Įpjovimo plokštelė Sferinė, HB9140, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275045 3
GTIN	4062406378752
Produktų klasė	21H

**Aprašymas****Paskirtis:**

Plokštelių laikiklis Nr. Nr. 274030 – 274090.

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 274030 – 274134.

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūs apdirbimas
Įpjovos plotis w	3 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Ašmenys	HM
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9140
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		