

**Tribriaunis užmaunamas raktas, Varžtams: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	623503 M10
GTIN	4062406380557
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Iš preciziško plieno vamzdžio, cinkuotas, su sukimo strypu.

**Paskirtis:**

Tribriauniams varžtams pagal DIN 22424 ir tribriaunėms veržlėms pagal DIN 22425.

**Standartas:****DIN 22417 A**

Koto ilgis: 140 mm

Galvutės aukščio vidinis matmuo F: 15,05 mm

Koto Ø: 19 mm

**Techninis aprašymas**

varžtams	M10
Galvutės aukščio vidinis matmuo F	15,05 mm
Koto Ø	19 mm
Koto ilgis	140 mm
Norma	DIN 22417 A

Perdavos profilis	3-briaunė galvutė
Medžiaga	Plieninis vamzdis
Paviršius	cinkuot.
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas