

**Tribriaunis užmaunamas raktas, Varžtams: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	623503 M8
GTIN	4062406380540
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš preciziško plieno vamzdžio, cinkuotas, su sukimo strypu.

Paskirtis:

Tribriauniams varžtams pagal DIN 22424 ir tribriaunėms veržlėms pagal DIN 22425.

Standartas:**DIN 22417 A**

Koto ilgis: 125 mm

Galvutės aukščio vidinis matmuo F: 12,05 mm

Koto Ø: 15 mm

Techninis aprašymas

Galvutės aukščio vidinis matmuo F	12,05 mm
varžtams	M8
Koto ilgis	125 mm
Koto Ø	15 mm
Norma	DIN 22417 A

Perdavos profilis	3-briaunė galvutė
Medžiaga	Plieninis vamzdis
Paviršius	cinkuot.
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas