

**Tribriaunis užmaunamas raktas, Varžtams: M4****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 623503 M4     |
| GTIN             | 4062406380519 |
| Produktų klasė   | 62C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš preciziško plieno vamzdžio, cinkuotas, su sukimo strypu.

**Paskirtis:**

Tribriauniams varžtams pagal DIN 22424 ir tribriaunėms veržlėms pagal DIN 22425.

**Standartas:****DIN 22417 A**

Koto ilgis: 90 mm

Galvutės aukščio vidinis matmuo F: 6,8 mm

Koto Ø: 10 mm

**Techninis aprašymas**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Koto Ø                            | 10 mm       |
| varžtams                          | M4          |
| Galvutės aukščio vidinis matmuo F | 6,8 mm      |
| Koto ilgis                        | 90 mm       |
| Norma                             | DIN 22417 A |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Perdavos profilis | 3-briaunė galvutė |
| Medžiaga          | Plieninis vamzdis |
| Paviršius         | cinkuot.          |
| Produkto rūšis    | Užmaunamas raktas |