


CCGT 030102, Rūšis: PR1725

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCGT 030102 PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožlialaužis: MP-CF

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,2 mm

Pastūma f : 0,02 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 180 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 100 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	PR1725
Pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Drožlialaužis	MP-CF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	100 - 150 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Papildomas naudojimas	M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui