

Garant
CC.T 060204, Rūšis: HU7315-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260052 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406380274 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CC.T 060204 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------|
| Drožlialaužis | AF |
| Tolerancija | G |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 060204 |
| Kietlydinys | HU7315-1 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 600 m/min |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Danga | be dangos |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnūsiai apdirbimas |
| Pjovimo sąlygos | nuolat |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f | 0,03 - 0,1 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |