


**Garant****CC. T 09T304, Rūšis: HU7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 09T304 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nuolat
Drožlialaužis	AF
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T302

Tolerancija	G
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Kietlydinys	HU7315-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui