

**Garant****CC.T 120404, Rūšis: HU7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC.T 120404 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Kietlydinys	HU7315-1
Pastūma $f$	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Tolerancija	G
Pjovimo sąlygos	nuolat

Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	be dangos
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	AF
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 120404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui