

**Garant**
**DC.T 11T308, Rūšis: HU7315-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 11T308 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Danga	be dangos
Kietlydinys	HU7315-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pagrindinis naudojimas	N
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui