

Garant
Mašininis sriegiklis, TiCN, M: M16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	135370 M16
GTIN	4045197076755
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Su plačiu dešiniu sraiginiu grioveliu, optimaliam drožlės pasišalinimui.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Geresnis atsparumas nusidėvimui dėl optimalios HSS-E pjovimo medžiagos

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2 mm
Kiaurymės \varnothing	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	4 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	3 m/min	H

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka