

**Garant****Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135450 M5
GTIN	4045197076830
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**Dyd. M2,6 su senu DIN-profilium. **HSS-E**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	5 mm
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

