

**Garant****Sriegpjovė HSS, MF: 7X0,75****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 141050 7X0,75 |
| GTIN             | 4045197083982 |
| Produktų klasė   | 11K           |

**Aprašymas****Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,75 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Aukštis            | 9 mm      |
| Žingsnis           | 0,75 mm   |
| Išorinis Ø         | 25 mm     |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Sriegio dydis      | M7x0,75   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Sriegio tipas   | MF           |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys         | HSS          |
| Norma           | EN 22568     |
| Pjovimo kryptis | dešininis    |
| Produkto rūšis  | Sriegpjovė   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |