

HOLEX®
Sriegjovė HSS-E, M × žingsnis: 6X0,75

Užsakymo data

Užsakymo numeris	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Produktų klasė	12K

Aprašas
Aprašymas:

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įzotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Nerūdijančiajam ir itin tvirtam plienui.

Sriegio tipas: MF

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS E

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,75 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,75 mm
Aukštis	7 mm
Išorinis Ø	20 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	6
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis