

HOLEX®
Sriegpjovė HSS, M × žingsnis: 8X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Produktų klasė	12K

Aprašas
Aprašymas:

 Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**
1 3/4 žingsnių įpjova.

Sriegio tipas: MF

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

Techninis aprašymas

Žingsnis	1 mm
Aukštis	9 mm
Išorinis Ø	25 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	8
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis