

Garant**Sriegpjovė HSS, MF: 10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141050 10X1
GTIN	4045197084040
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 30 mm

Aukštis: 11 mm

Techninis aprašymas

Žingsnis	1 mm
Aukštis	11 mm
Išorinis Ø	30 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M10x1

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		