

**Garant****Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130180 M24
GTIN	4045197066077
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 18 mmKoto kvadratas  $\square$ : 14,5 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 21 mm**Techninis aprašymas**

Kiaurymės $\varnothing$	21 mm
Sriegio $\varnothing$	24 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

sausasis

ribotai tinka