

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130400 M8 |
| GTIN | 4045197066268 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|---------|
| Kiaurymės Ø | 6,8 mm |
| Sriegio Ø | 8 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,25 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Koto kvadratas □ | 4,9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 16 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M8 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kreipiančiosios dalies forma | A |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka |
| Ti >850 N/mm ² | tinka |
| Ketus (G) | ribotai tinka |
| Uni | tinka |
| Alyva | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |