

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130180 M8
GTIN	4045197066008
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilium.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	8 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS

Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

