

**Garant****Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130420 M8     |
| GTIN             | 4045197066459 |
| Produktų klasė   | 11G           |

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegiklis, **sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.**

**Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

**Techninis aprašymas**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kiaurymės Ø           | 6,8 mm   |
| Sriegio Ø             | 8 mm     |
| Sriegio žingsnis      | 1,25 mm  |
| Norma                 | DIN 352  |
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Bendras ilgis L       | 56 mm    |
| Koto kvadratas □      | 4,9 mm   |
| Tolerancijos klasė    | ISO 2 6H |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ašmenys                      | HSS E                          |
| Sriegio gylis                | 16 mm                          |
| Sriegio tipas                | M                              |
| Sriegio dydis                | M8                             |
| Danga                        | be dangos                      |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                   |
| Sriegio norma                | DIN 13                         |
| Kreipiančiosios dalies forma | D                              |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9        |
| Vidinis aušinimas            | ne                             |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira   |
| Pjovimo kryptis              | dešininis                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Rankinis sriegiklis            |
| Spalvinis žymėjimas          | be                             |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                    |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         |                |           |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka |                |           |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| Alyva                           | tinka         |                |           |

sausasis

ribotai tinka