

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130420 M10
GTIN	4045197066466
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio Ø	10 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	7 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

sausasis

ribotai tinka