

**Garant****Sriegpjovė HSS, MF: 18X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141050 18X1
GTIN	4045197084163
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	14 mm
Žingsnis	1 mm
Išorinis Ø	45 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	M18x1

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		