

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys įzotinti, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130450 M10
GTIN	4045197066664
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.

Paviršius įzotintas, todėl patvaresnis.

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mm

Koto kvadratas \square : 5,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	10 mm
Kiaurymės \varnothing	8,5 mm

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		

Plienas <1400 N/mm ²	tinka
TOOLOX 33	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka