

HOLEX®
Sriegpjovė HSS, M × žingsnis: 22X1,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	141060 22X1,5
GTIN	4045197084422
Produktų klasė	12K

Aprašas
Aprašymas:

 Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**
1 3/4 žingsnių įpjova.

Sriegio tipas: MF

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Išorinis Ø: 55 mm

Aukštis: 16 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	16 mm
Žingsnis	1,5 mm
Išorinis Ø	55 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	22
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis