



Mašininis sriegiklis, TiCN, M: M24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	135700 M24
GTIN	4045197077370
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 135732.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 160 mm

Koto \varnothing : 18 mm

Koto keturbriaunis: 14,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 21 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio \varnothing	24 mm

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės Ø	21 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø	18 mm
Bendras ilgis L _{viso}	160 mm
Koto keturbriaunis	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna