

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M16****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130410 M16 |
| GTIN | 4045197066404 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------|
| Kiaurymės Ø | 14 mm |
| Sriegio žingsnis | 2 mm |
| Sriegio Ø | 16 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Koto kvadratas □ | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 32 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M16 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | A |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |

sausasis

ribotai tinka