

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 2X0,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Sriegio žingsnis: 0,25 mm

Bendras ilgis L: 36 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,75 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	1,75 mm
Sriegio Ø	2 mm
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	36 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	4 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M2×0,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		

Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka