

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys įzotinti, be dangos, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130450 M2,5
GTIN	4045197066602
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.

Paviršius įzotintas, todėl patvaresnis.

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto $\varnothing D_s$: 2,8 mm

Koto kvadratas \square : 2,1 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,05 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Kiaurymės \varnothing	2,05 mm

Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas \square	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		

TOOLOX 33	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka