

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 3X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,65 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	3 mm
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Kiaurymės Ø	2,65 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M3×0,35
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		

Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka