

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135650 M6
GTIN	4045197077219
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis.****Privalumai:**

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	6 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	6 mm

Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	4 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		