

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys įzotinti, be dangos, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130450 M3
GTIN	4045197066619
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

3 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.

Paviršius įzotintas, todėl patvaresnis.

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto $\varnothing D_s$: 3,5 mm

Koto kvadratas \square : 2,7 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio \varnothing	3 mm

Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas \square	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		

TOOLOX 33	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka