

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 4X0,35****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130470 4X0,35 |
| GTIN | 4045197066879 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,65 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------|
| Sriegio Ø | 4 mm |
| Kiaurymės Ø | 3,65 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,35 mm |
| Koto Ø D _s | 4,5 mm |
| Bendras ilgis L | 45 mm |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Norma | DIN 2181 |
| Sriegio gylis | 8 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M4×0,35 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |

| | |
|----------|---------------|
| Alyva | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |