

Garant**Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130430 M6
GTIN	4045197066534
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

Sriegiklis, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo pjovimo briaunų.

Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio \varnothing	6 mm
Kiaurymės \varnothing	5 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

sausasis

ribotai tinka