

## Garant

### Rankinių sriegiklių rinkinys įzotinti, be dangos, M: M6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130450 M6
GTIN	4045197066640
Produktų klasė	11G

### Aprašymas

#### Modelis:

3 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.  
**Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.**

**Paviršius įzotintas**, todėl patvaresnis.

#### Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti  $\varnothing$  nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 4,9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 5 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio $\varnothing$	6 mm

Kiaurymės Ø	5 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka
TOOLOX 33	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka