

Garant

VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 6H7 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164346 6H7
GTIN	4045197563606
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams **užspaudimo** arba **tiksliams griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos** ^{DLC danga} **sp2**.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 12 mm

Iškyšos ilgis L₁: 35 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D_s: 6 mm

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	0,8 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm
Nominalusis Ø D _c	6 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant aliuminio liejinius	5,9 mm
Kiaurymės \varnothing tolerancija	H7
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis