

Garant
Sriegpjovė, UNC: 3/4-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	142520 3/4-10
GTIN	4045197084859
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 19,05 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 18 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	10
Aukštis	18 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Išorinis Ø	45 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		