

**Garant**
**VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 17 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164346 17
GTIN	4045197548719
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Modelis:**

**NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su **naujausios kartos** <sup>DLC danga</sup> **sp2**.

**Paskirtis:**
**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 16,21 - 17,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 25 mm

Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 97 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	97 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	1,7 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	25 mm
Ø ribos	16,21 - 17,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis