

Garant
Sriegpjovė, UNF: 5/8-18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	142620 5/8-18
GTIN	4045197084958
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Aukštis	14 mm
Sriegio Ø	15,88 mm
Vijų skaičius colyje	18
Išorinis Ø	45 mm
Sriegio dydis	5/8-18 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		