

Garant**Sriegpjovė, UNC: 7/8-9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 7/8-9
GTIN	4045197084866
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 9

Sriegio Ø: 22,23 mm

Išorinis Ø: 55 mm

Aukštis: 22 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	22 mm
Sriegio Ø	22,23 mm
Vijų skaičius colyje	9
Išorinis Ø	55 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		