

Garant**Sriegpjovė, G: G1/8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 142050 G1/8 |
| GTIN | 4045197084583 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Išorinis Ø: 30 mm

Aukštis: 11 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|---------|
| Vijų skaičius colyje | 28 |
| Aukštis | 11 mm |
| Sriegio Ø | 9,73 mm |
| Išorinis Ø | 30 mm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Sriegio dydis | G1/8 |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Tolerancijos klasė | A |
| Sriegio tipas | G |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 24231 |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |