

**Garant****Sriegpjovė, UNC: 10-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 10-24
GTIN	4045197084774
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 4,83 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	4,83 mm
Vijų skaičius colyje	24
Aukštis	7 mm
Išorinis Ø	20 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		