

**Garant**
**Sriegpjovė, UNC: 1-8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 1-8
GTIN	4045197084873
Produktų klasė	11K

**Aprašymas**
**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 25,4 mm

Išorinis Ø: 55 mm

Aukštis: 22 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	25,4 mm
Aukštis	22 mm
Vijų skaičius colyje	8
Išorinis Ø	55 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		